

# Standox Silikon-Entferner Xylolfrei 6650



**Lösemittelbasierendes Reinigungsmittel für die Vorbereitung von zu lackierenden Oberflächen.**

- Silikonentferner für die Reinigung von zu lackierenden Flächen, welche mit lösemittelbasierenden Untergrundmaterialien- bzw. Decklacken lackiert werden.



**The Art of Refinishing.**

# Stadox Silikon-Entferner Xylolfrei 6650


## Product preparation - application Vorreiniger

---




Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.

---



Alt- oder Werkslackierung, ungeschliffen.  
Ungeschliffene Original-Werksgrundierung (KTL).  
Blankes Stahlblech, geschliffen.  
Galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Weichaluminium, geschliffen.  
Alt- oder Werkslackierung, gut geschliffen.  
Original-Werksgrundierung (KTL), geschliffen.  
Glasfaserverstärkte Polyester-Untergründe, frei von Trennmitteln, geschliffen.

---



Gebrauchsfertig

---



Nicht zutreffend

---

VOC-konform

Dieser Produktmix ist nicht VOC-konform.

# Stadox Silikon-Entferner Xylolfrei 6650


## Product preparation - application Endreiniger

---



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.

---



Alt- oder Werklackierung, gut geschliffen.

Grundierung, Grundierfüller oder Füller, geschliffen.

Original-Werksgrundierung (KTL), geschliffen.

Galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Weichaluminium, geschliffen.

Mit 2K Polyester Produkten vorgearbeitete und anschließend fein geschliffene Flächen.

Glasfaserverstärkte Polyester-Untergründe, frei von Trennmitteln, geschliffen.

Die geschliffene Oberfläche mit Stadox Silikon-Entferner NEU xylolfrei reinigen, unmittelbar bevor Grundmaterial oder Decklack aufgetragen wird.


Mit einem sauberen Tuch trocken wischen.

Tücher oft wechseln. Keine verschmutzten Tücher verwenden.

Stadox Silikon-Entferner NEU xylolfrei keinesfalls von der Oberfläche verdunsten lassen. Immer nur eine kleine Fläche damit behandeln.

Blankes Stahlblech, geschliffen.

---



Gebrauchsfertig

---



Nicht zutreffend

---

VOC-konform

Dieser Produktmix ist nicht VOC-konform.

# Standex Silikon-Entferner Xylolfrei 6650

## Produkte

---

### Standex Silikon-Entferner Xylolfrei 6650

---

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Standox aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Standox gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

