

Standox Silicone Remover 6600



Standox Silicone Remover 6600 es un agente que se usa en el tratamiento de la superficie, antes de aplicar el acabado, para eliminar residuos de silicona e impurezas.

- Elimina los residuos de grasa y silicona.
- Indispensable para un buen resultado de pintura.
- Alta cubrición.




The Art of Refinishing.

Standex Silicone Remover 6600


Product preparation - application Limpiador de preparación



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Pintado antiguo u original no lijado.
Imprimación de origen, sin lijar.
Acero desnudo lijado.
Acero galvanizado o aluminio blando lijados.
Pintado antiguo o original bien lijado.
Imprimación de origen (cataforesis), lijada.
Sustratos de poliéster reforzados con fibra de vidrio, libres de agentes desmoldeantes y lijados.



Listo para usar



No es aplicable

Cumple la
legislación COV


2004/42/IIB(a)(850) 820: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(a))) listo al uso es un máximo de 850 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 820 g/li.

Standex Silicone Remover 6600


Product preparation - application Limpiador final



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Pintado antiguo o original bien lijado.
Imprimación, Imprimación-Aparejo o Aparejo, lijados.
Imprimación de origen (cataforesis), lijada.
Acero desnudo lijado.
Acero galvanizado o aluminio blando lijados.
Superficies pretratadas con productos 2K de poliéster y luego lijadas suavemente
Sustratos de poliéster reforzados con fibra de vidrio, libres de agentes desmoldeantes y lijados.
Desengrasar la superficie lijada con Standox Precleaner justo antes de aplicar un fondo o un acabado.
Secar con una bayeta limpia.
Cambiar las bayetas con frecuencia. Nunca usar bayetas sucias.
No dejar nunca que Standox Precleaner se evapore en la superficie. Tratar sólo una pequeña zona cada vez.
No se ha de usar antes de aplicar la Base Bicapa Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat.



Listo para usar



No es aplicable

Cumple la
legislación COV

Esta mezcla de producto no cumple la legislación COV.

Standex Silicone Remover 6600

Productos

Standex Silicone Remover 6600

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Standox. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Standox, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.

