

# Standox Silicone Remover 6600



**Standox Silicone Remover är en förbehandlingsprodukt för att avlägsna silikonföroreningar och orenheter innan topplacken appliceras.**

- Tar bort fett och silikonföroreningar.
- Oumbärlig för ett bra resultat.
- God täckning.



**The Art of Refinishing.**


# Standex Silicone Remover 6600

## Product preparation - application Förberedande Cleaner


---



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack oslipad.  
OEM Primer (e-coat), oslipad.  
Bart stål slipat.  
Galvaniserat stål eller mjuk aluminium slipat.  
Gammal eller originallack väl slipad.  
OEM Primer (e-coat), slipad.  
Glasfiberförstärkta polyester underlag, fria från släppmedel, slipade.



Sprutfärdig



Inte tillämpligt

VOC anpassad


2004/42/IIB(a)(850) 820: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(a)) i klar-att-använda-form är max. 850 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 820 g/l

# Standex Silicone Remover 6600

## Product preparation - application Final Cleaner



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack väl slipad.

Primer, Primer-Filler or Filler, slipad.

OEM Primer (e-coat), slipad.

Bart stål slipat.

Galvaniserat stål eller mjuk aluminium slipat.

Underlag förbehandlat med 2K polyester produkter och slutligen slipat

Glasfiberförstärkta polyester underlag, fria från släppmedel, slipade.


Avfetta den slipade ytan med Standox Precleaner precis före applicering av grundfärger och topplacker. j

Torka torrt med en ren torkduk.

Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.

Låt aldrig Standox Precleaner avdunsta från ytan. Behandla bara mindre ytor åt gången.

Ska inte användas innan applicering av Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat.



Sprutfärdig



Inte tillämpligt

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

# Standex Silicone Remover 6600

## Produkter

---

Standex Silicone Remover 6600

---

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

